

RAPIDLIFT cric hydraulique pour machines

capacité de levage 5000 kg, plage de levée avec mâchoire 25 - 230 mm, polyvalent grâce au boîtier orientable à 360°

Numéro d'article: 400118



RAPID
LIFT

RAPIDLIFT Lève-machines

cric hydraulique pour machines






- capacité de levage 5000 kg
- plage de levée avec mâchoire 25 - 230 mm
- plage de levée avec plaque de recouvrement 368 - 573 mm
- hydraulique avec soupape de sécurité et vitesse d'abaissement réglable
- polyvalent grâce au boîtier orientable à 360°
- avec Poignée de transport
- poids 25 kg
- levier amovible
- en acier avec laquage en RAL2002 orangé sang

Détails techniques

appareil de levage	appareil de levage	matériau	acier
type de moyen de levage	cric hydraulique pour machines	surface	laqué
capacité de levage	5000 kg	couleur	orangé sang // RAL2002
plage de course avec mâchoire	25-230 mm	poignée	Poignée de transport
plage de course avec	368-573 mm	Poids	25 kg

plaque de r	
levier	levier amovible

Cela s'adapte aussi ...

221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm