

Rollcart kopwandwagen

draagvermogen 1200 kg, laadvlak
lengte x breedte 1200 x 800 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippoppervlak, platform
Waterdicht, opbouw 1 kopwand
(massieve muur), constructie in
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-
en 2 bokwielen, zwenkwielen met
rem, met elastiek-banden

Artikelnummer: 402074



Rollcart zware kopwandwagen

Draagvermogen 1200 kg

kopwandwagen

- draagvermogen 1200 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- laadhoogte 285 mm
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1320 x 800 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak
- platform Waterdicht
- opbouw 1 kopwand (massieve muur)
- constructie in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met elastiek-banden



Technische details

transporttoestel	transportwagen	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
type wagen	platformwagen	materiaal verwerking	gelast
type platformwagen	kopwandwagen	schuifbeugel	1 stuks
draagvermogen	1200 kg	in-/uitklapbaar	nee
laadhoogte	285 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	1200 mm	banden	elastiek
breedte laadvlak	800 mm	wiel-ø	200 mm
materiaal platform	zeefdrukplaat	wiellager	kogellager
oppervlak platform	antislip	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
platform uitvoering	Waterdicht	hoogte	990 mm
constructies	1 kopwand (massieve muur)	lengte	1320 mm
nestbaar	nee	breedte	800 mm
materiaal	staal	gewicht	47 kg
oppervlak onderstel	m. poedercoating		

Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158408		4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158409		wielenset, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 1200 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

