

BS-ROLLEN roulette fixe

BS ROLLEN

roue de rouleau, force 1200 kg, bandage plastique, diamètre x largeur 85 x 85 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 85 x 20 mm, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 190 x 175 mm



Numéro d'article: 439762

BS-ROLLEN Roue cylindrique pour fortes charges

roulette fixe, roue de rouleau




- force 1200 kg
- bandage plastique
- diamètre x largeur 85 x 85 mm
- moyeu avec roulement à billes
- moyeu longueur x Ø 85 x 20 mm
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 190 x 175 mm
- espacement des trous des vis 150x135 mm, Ø trou des vis 16 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	sans
type de roulettes	roues pour fortes charges	pare-fils	non
modèle	roulette fixe	hauteur totale	125 mm
exécution roue	roue de rouleau	longueur de moyeu	85 mm
charge	1200 kg	trou de moyeu	20 mm
pneumatique	plastique	largeur de roue	85 mm
Ø de roue	85 mm	longueur de plaque	190 mm

matériau de jante	plastique	largeur de plaque	175 mm
roulement	roulement à billes	distance trou de vis	150x135 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier	Ø de trou de vis	16 mm
élément de fixation	panneau	surface de boîtier	galvanisé
conducteur d'électricité	non	Poids	4 kg
matériau de boîtier	acier		

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés