

IBC-container

hoogte x lengte x breedte 1013 x 800 x 1200 mm, inhoud 600 l, invulopening Ø 150 mm, voor Standaarduitvoering, met uitloopventiel nominale breedte 50, opening met aluminium plaatje, van polyethyleen in naturel wit, met Kunststof pallet



Artikelnummer: 509659

IBC-container

IBC-container

- hoogte x lengte x breedte 1013 x 800 x 1200 mm
- inhoud 600 l
- invulopening Ø 150 mm
- voor Standaarduitvoering
- met uitloopventiel nominale breedte 50, opening met aluminium plaatje
- van polyethyleen in naturel wit
- met Kunststof pallet
- met schroefdeksel
- afsluitbaar met zegel
- met verzinkt staalbuizen frame
- 2-voudig dynamisch/4-voudig statisch stapelbaar







Technische details

| | | | |
|----------|---------------|------------------|--------------|
| baktype | IBC-container | materiaal | polyethyleen |
| euronorm | ja | recyclebaar | ja |
| inhoud | 600 l | diameter opening | 150 mm |

| | | | |
|----------------------------------|---------|--------------|--|
| hoogte | 1013 mm | plafond | ja |
| lengte | 800 mm | type deksel | schroefdeksel |
| breedte | 1200 mm | sluitsysteem | zegel |
| geschikt voor levensmiddelen | nee | onderbouw | Kunststof pallet |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | nee | afvoer | met uitloopventiel nominale breedte 50, opening met aluminium plaatje |
| stapelbaar | ja | kleur | natuur wit |
| nestbaar | nee | gewicht | 47 kg |
| onderrijdbaar | ja | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 235631 |  | lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm |
| 235787 |  | bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid |
| 235788 |  | bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid |
| 400932 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |
| 503884 |  | microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen |