

RAPIDLIFT hydraulische machineheffer



heflast 25000 kg, hefgedeelte met klauw 60 - 270 mm, in elke positie inzetbaar, aangezien behuizing 360° draaibaar, met 2 wielen

Artikelnummer: 521007



RAPIDLIFT Hydraulische krik

hydraulische machineheffer






- heflast 25000 kg
- hefgedeelte met klauw 60 - 270 mm
- hefgedeelte met kopplaat 500 - 720 mm
- hydraulisch systeem met overdrukventiel en nauwkeurig instelbare neerlaatsnelheid
- in elke positie inzetbaar, aangezien behuizing 360° draaibaar
- met draaggreep
- gewicht 102 kg
- hendel afneembaar
- met 2 wielen
- van staal gelakt in RAL2002 vermiljoen

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	materiaal	staal
hijswerktuigtype	hydraulische machineheffer	oppervlak	gelakt
heflast	25000 kg	kleur	vermiljoen // RAL2002
hefgedeelte met klauw	60-270 mm	greep	draaggreep

hefgedeelte met kopplaat	500-720 mm	wielen aantal/soort	2 wielen
hendel	hendel afneembaar	gewicht	102 kg

Dit past ook bij ...

221159		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm