

Format Tresorbau brandwerende kluis

veiligheidsniveau: VdS 1,
brandbeveiliging: S 60 P, hoogte x
breedte x diepte 1840 x 1260 x 470
mm, 4 niveaus, voor 70 ordners,
romp gelakt in RAL7024 grafietgrijs,
front gelakt in RAL7024 grafietgrijs

Artikelnummer: 523090



○ ○ ○
FORMAT
The Safe Company



Format Tresorbau Brandwerende kluis

Veiligheidsniveau VdS 1 / S 60 P

Format Tresorbau brandwerende kluis

- veiligheidsniveau: VdS 1
- brandbeveiliging: S 60 P
- uitzettende afdichtingen ter bescherming tegen bluswater en brandgassen
- hoogte x breedte x diepte 1840 x 1260 x 470 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1725 x 1148 x 294 mm
- 4 niveaus

- voor 70 ordners
- dubbele vleugel deur
- deuropeningshoek 180 °
- afsluitbaar met dubbel baardslot
- vergrendeling vierzijdig
- 9 slotbout Ø 25 mm
- dubbel beschermingsmechanisme met extra noodvergrendeling
- romp meerwandig
- deur meerwandig, 134 mm dik
- constructie van staal
- romp gelakt in RAL7024 grafietgrijs
- front gelakt in RAL7024 grafietgrijs
- verzekeringsbescherming: beroepshalve tot 20.000 €/privé tot 65.000 €
- voorbereid voor vloerverankering
- gewicht 880 kg

Technische details

meubeltype	kast	wandconstructie	meerwandig
type kast	veiligheidskast	type deur	dubbele vleugel deur
hoogte	1840 mm	openingshoek deur	180 °
breedte	1260 mm	dikte deur	134 mm
diepte	470 mm	deurconstructie	meerwandig
volume	595 l	kast veiligheidsuitrusting	dubbel beschermingsmechanisme met extra noodvergrendeling
veiligheidsniveau	VdS 1	materiaal	staal
kast uitrusting	legborden	kleur voorkant	grafietgrijs // RAL7024
legborden / schappen aantal	4 stuks	kleur romp	grafietgrijs // RAL7024
ordnercapaciteit	70 stuks	oppervlak romp	gelakt
verankering	vloerverankering	oppervlak front	gelakt
vergrendeling	vierzijdig	afsluitbaar	ja
brandveiligheid	S 60 P	sluitsysteem	dubbel baardslot
verzekerbaar	ja	kluis	nee
verzekeringsbescherming	beroepshalve tot 20.000 €/privé tot 65.000 €	slotbouten aantal	9 stuks
inbraakbeveiliging	ja	diameter slotbout	25 mm
binnenhoogte	1725 mm	kleur bodem	grafietgrijs // RAL7024
breedte binnen	1148 mm	oppervlak legbord	gelakt
binnendiepte	294 mm	gewicht	880 kg

Gerelateerde Producten

523091



binnenkluis voor brandwerende kluis, hoogte 415 mm, voor kast hoogte x breedte x diepte 1840 x 1260 x 468 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar




523092



hangmappenlade voor brandwerende kluis, voor kastbreedte 1260 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

523094		elektronisch toetsenslot, voor kluis, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
528150		cijfercombinatieslot, diepte 42 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

139643		sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/blauw
146303		mobiële papiervernietiger, snijmanier partikels 4 x 10 mm, snijvermogen tot 6 vel, volume bak 30 l, veiligheidsniveau: P-4, O-1, T-2, E-2, hoogte x breedte x diepte 520 x 444 x 360 mm
504279		stationsklok, kwartsuurwerk, wijzerplaat in wit met streepaanduiding, diameter 300 mm, behuizing van ABS in zilverkleurig, spanningsverzorging via batterijgebruik