

ADB gereedschapswagen - met uitrusting

hoogte x breedte x diepte 950 x 610
x 450 mm, 6 laden, afsluitbaar met
cilinderslot, romp gelakt in RAL3020
verkeersrood, front gelakt in RAL7016
antracietgrijs

Artikelnummer: 532403



ADB Gereedschapswagen

Met gereedschapsassortiment

gereedschapswagen - met uitrusting

- incl. gereedschapsassortiment
- hoogte x breedte x diepte 950 x 610 x 450 mm
- laden hoogte 3x80 mm / 3x160 mm
- draagvermogen per lade 35 kg
- 6 laden
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- afsluitbaar met cilinderslot
- opbergruimte van kunststof met bakken voor kleine onderdelen
- 2 uitstekende as- en 2 zwenkwielen
- zwenkwielen met rem
- constructie van staal
- romp gelakt in RAL3020 verkeersrood
- front gelakt in RAL7016 antracietgrijs



Technische details

transporttoestel	transportwagen	uittrekbaar	100 %
type wagen	gereedschapswagen	uittrekbare lade	100 %
hoogte	950 mm	afsluitbaar	ja
breedte	610 mm	sluitsysteem	cilinderslot
diepte	450 mm	verrijdbaar	ja
materiaal	staal	wielen aantal/soort	2 uitstekende as- en 2 zwenkwielen
incl. gereedschap	ja	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
laden aantal	6 stuks	kleur romp	verkeersrood // RAL3020
laden aantal x hoogte	3x80 mm / 3x160 mm	oppervlak romp	gelakt
fronthoogte 80 mm	3 stuks	kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016
fronthoogte 160 mm	3 stuks	oppervlak front	gelakt
draagvermogen lade	35 kg	inhoud levering	incl. gereedschapsassortiment
uittrekrails	telescooprail	gewicht	68 kg
uittrekrail lade	telescooprail		

Dit past ook bij ...

104734		Vuilniszakstandaard voor grote zakken, 1 zakhouders voor telkens 240 l zakken, hoogte x breedte x diepte 1190 x 630 x 540 mm, romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1023 verkeersgeel
139153		bandenwagen, voor 8 banden (breedte 275 mm) banden met een Ø van 540 - 820 mm, draagvermogen 300 kg, 2 etages, bandensteun dankzij schroefverbinding in breedte verstelbaar, hoogte x lengte x breedte 1430 x 780 x 1205 mm, frame met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-banden
504734		werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal hoogte x diameter 900 x 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
526031		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, frame van metaal/kunststof in rood/zwart