


hofs magazijnstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 3000 x 1060 x 535 mm, vaklast 140 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 858823



hofs
REGALSYSTEME



hofs Traversenstelling

Basisstelling

magazijnstelling - grondveld

- Geschikt voor magazijn en werkplaats
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 3000 x 1060 x 535 mm
- veldlast 1300 kg
- vaklast 140 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 500 mm
- 7 niveaus met Stalen bodem













- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren en lengteprofielen
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details





meubeltype	stelling	gebruik	tweezijdig
stellingtype	magazijnstelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt
stellingveld	grondveld	oppervlak standaard	verzinkt
geschikt voor (branches)	magazijn en werkplaats	oppervlak traversen	verzinkt
materiaal	staal	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	3000 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren // lengteprofielen
breedte	1060 mm	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
diepte	535 mm	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes en niveaus zie aanbod
vaklast	140 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	1300 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	7 stuks	certificering	RAL-keurmerk
vakbreedte	1000 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	500 mm	gewicht	54,73 kg
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm		

Gerelateerde Producten

		
150122		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs
150123		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
585979		legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, voor een vaklast van 140 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
589492		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 3000 x 500 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand
589732		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 3000 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand
589798		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 3000 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm
597741		vakverdeler, voor schroefstelling, hoogte x diepte 300 x 500 mm, vrijstaand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
599656		stortgoedlijst, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 100 x 1000 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
599714		stortgoedbak, voor inhaakstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
599747		verdeelschot, voor inhaakstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
858834		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1010 x 535 mm, vaklast 140 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
858914		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1010 x 535 mm, vaklast 140 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
859688		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1310 x 535 mm, vaklast 185 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
859757		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1310 x 535 mm, vaklast 185 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
868292		paal voor grondstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

868747		schuin legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 100 kg, uitgerust met voorzijde met aanslagrand om eruit vallen van goederen te voorkomen, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
870148		opvanglegborden voor inhaakstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, voor een vaklast van 200 kg, uitgerust met rand en veiligheidsfels, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
870501		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 3000 x 500 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm
870669		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 3000 x 500 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, perforatieplaatwand

Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in stand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
862489		systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 635 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs