

## fetra dolly

draagvermogen 250 kg, laadvlak  
lengte x breedte 610 x 410 mm,  
platform van hout, onderstel met  
slag- en krasvaste poedercoating in  
RAL5007 briljantblauw, 4  
zwenkwielen. 2 zwenkwielen met  
rem, met TPE-banden

Artikelnummer: 911391



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Rolplateau

**Draagvermogen 250 kg**

dolly

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 610 x 410 mm
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- platform van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- staalconstructie, gelast
- 4 zwenkwielen. 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- Leveringstoestand gedemonteerd
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

transporttoestel	dolly	banden	TPE
type roller	dolly	wiellager	groefkogellager
draagvermogen	250 kg	diameter wiel	125 mm
euronorm	ja	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
lengte laadvlak	610 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte laadvlak	410 mm	kleur	briljantblauw // RAL5007
materiaal platform	hout	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal	staal	levering	gedemonteerd
materiaal verwerking	gelast	garantie	10 jaar
stuurstang	nee	gewicht	17 kg
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen		