

Krause

Fahrbare Stufen- Plattformleiter

STABILO® Professional

Aufstieg einseitig, 8
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Standhöhe 1,9 m, Podest Breite x
Tiefe 500 x 450 mm, Holmlänge 3,1
m, Handlauf beidseitig, Aus
Aluminium

Artikelnummer: 139749



Krause Stufenstehtleiter STABILO® Professional

Fahrbare Stufen-Plattformleiter

- Aufstieg einseitig
- 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 1,9 m, Podest Breite x Tiefe 500 x 450 mm
- Holmlänge 3,1 m
- Sichere Anwendung durch Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
- Handlauf beidseitig
- Quertraverse 0,97 m breit
- 2 Rollen am Holmende
- platzsparend zusammenklappbar
- Aus Aluminium
- Gewicht 21 kg

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Leitertyp	Fahrbare Stufen- Plattformleiter	Breite Quertraverse	0,97 m
Material	Aluminium	fahrbar	ja
Nutzung	einseitig	Handlauf	beidseitig
Holmlänge	3,1 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Höhe Podest	1,9 m	Sicherheitsbügel	ja
Standhöhe	1,9 m	Spreizsicherung	ja
Breite Podest	500 mm	Leiter Ausführung	zweiteilig
Tiefe Podest	450 mm	Ablageschale	ja
Arbeitshöhe	3,9 m	Treppengängig	nein
Stufen Anzahl	8	Unterbau	2 Rollen
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Gewicht	21 kg
klappbar	ja		