

## PE-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 900 x 1260 x 960 mm, Inhalt 0,6 m<sup>3</sup>, Traglast 300 kg, in grau, Unterbau Rollen

Artikelnummer: 236072



### PE-Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 900 x 1260 x 960 mm
- Schüttkantenhöhe 900 mm
- Inhalt 0,6 m<sup>3</sup>
- Traglast 300 kg
- Wände geschlossen
- aus Polyethylen, flüssigkeitsdicht
- in grau
- Unterbau Rollen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit Polyamid-Bereifung
- Gewicht 69 kg

### Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Wandkonstruktion	geschlossen
Inhalt	0,6 m <sup>3</sup>	Wand Ausstattung	Stahlrahmen
Höhe	900 mm	Unterbau	Rollen
Länge	1260 mm	Farbe	grau

Breite	960 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	300 kg	Bereifung	Polyamid
Höhe Schüttkante	900 mm	Durchmesser Rad	125 mm
Material	Polyethylen	Gewicht	69 kg
Material Eigenschaft	flüssigkeitsdicht		