


Format Tresorbau Wertschutzschrank

Sicherheitsstufe: VdS 2, Höhe x Breite
x Tiefe 600 x 600 x 500 mm, 1
Ebene(n), Korpus mit Lackierung,
Front mit Lackierung

Artikelnummer: 523067



Format Tresorbau Wertschutzschrank

Sicherheitsstufe VdS 2

Format Tresorbau Wertschutzschrank

- Sicherheitsstufe: VdS 2
- nicht brandgeschützt
- Höhe x Breite x Tiefe 600 x 600 x 500 mm
- 1 Ebene(n)
- für 7 Ordner
- verschließbar mit Doppelbartschloss
- Verriegelung 3-seitig
- 6 Schließbolzen Ø 40 mm
- zusätzlicher Schutz durch erweiterte Schlosspanzerung und Durchschlagsicherungsplatte
- Tür 123 mm stark

- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit Lackierung
- Front mit Lackierung
- Versicherungsschutz: gewerblich bis 50.000 €/Privat bis 100.000 €
- vorbereitet für Bodenverankerung
- Gewicht 252 kg

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Innenhöhe	525 mm
Schranktyp	Tresor	Innenbreite	517 mm
Höhe	600 mm	Innentiefe	333 mm
Breite	600 mm	Türstärke	123 mm
Tiefe	500 mm	Material	Stahl
Volumen	90 l	Oberfläche Korpus	lackiert
Sicherheitsstufe	VdS 2	Oberfläche Front	lackiert
Schrank Ausstattung	Böden	abschließbar	ja
Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück	Schließsystem	Doppelbartschloss
Ordnerkapazität	7 Stück	Schließfach	nein
Verankerung	Bodenverankerung	Schließbolzen Anzahl	6 Stück
Verriegelung	3-seitig	Schließbolzen-Ø	40 mm
Brandschutz	nicht brandgeschützt	Farbe Boden	Korpusfarbe
versicherbar	ja	Oberfläche Boden	lackiert
Versicherungsschutz	gewerblich bis 50.000 €/Privat bis 100.000 €	Gewicht	252 kg
Einbruchschutz	ja		

Zubehör

528150



Zahlenkombinationsschloss, Tiefe 42 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

139643



Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/blau

146303



Mobiler Aktenvernichter, Schnittart Partikel 4x10 mm, Schnittleistung bis 6 Blatt, Behältervolumen 30 l, Sicherheitsstufe: P-4, O-1, T-2, E-2, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 444 x 360 mm

504279



Bahnhofsuhr, Quarzuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus ABS in silber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb