


Technisch specificatieblad

90° bocht 60

Art.-Nr. 6043216



Bocht 90°, horizontaal, voor alle types kabelgoten met een hoogte van 60 mm.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Opmerking extra producttekst	Het hulpstuk wordt in ongemonteerde toestand geleverd. Inclusief bijbehorend bevestigingsmateriaal.
------------------------------	---

Stamgegevens

Bestelnr.	6043216
Type	RB 90 610 FS
Omschrijving 1	Bocht 90°
Omschrijving 2	horizontaal, met hoekverbinder
Dimensie	60x100
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	71,90 kg/100 st.

Technische gegevens

	<table><tr><td>Breedte</td><td>100,00 mm</td></tr><tr><td>Zijhoogte</td><td>60,00 mm</td></tr><tr><td>Afmeting B</td><td>100,00 mm</td></tr><tr><td>Afmeting R</td><td>50,00 mm</td></tr><tr><td>Afbuiging (hoek)</td><td>90°</td></tr><tr><td>Uitvoering verbinder</td><td>meegeleverde verbinder</td></tr><tr><td>Afmetingen</td><td>200 x 200 x 60 mm</td></tr><tr><td>Geschikt voor functiebehoud</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Montagegat in bodem</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>NATO Gatenspatroon</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Richtingsverandering</td><td>horizontaal</td></tr><tr><td>RVS, gebeitst</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Zijperforatie</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Verspanuitvoering</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Breedte	100,00 mm	Zijhoogte	60,00 mm	Afmeting B	100,00 mm	Afmeting R	50,00 mm	Afbuiging (hoek)	90°	Uitvoering verbinder	meegeleverde verbinder	Afmetingen	200 x 200 x 60 mm	Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>	Montagegat in bodem	<input type="checkbox"/>	NATO Gatenspatroon	<input type="checkbox"/>	Richtingsverandering	horizontaal	RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>	Zijperforatie	<input type="checkbox"/>	Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>
Breedte	100,00 mm																												
Zijhoogte	60,00 mm																												
Afmeting B	100,00 mm																												
Afmeting R	50,00 mm																												
Afbuiging (hoek)	90°																												
Uitvoering verbinder	meegeleverde verbinder																												
Afmetingen	200 x 200 x 60 mm																												
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>																												
Montagegat in bodem	<input type="checkbox"/>																												
NATO Gatenspatroon	<input type="checkbox"/>																												
Richtingsverandering	horizontaal																												
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>																												
Zijperforatie	<input type="checkbox"/>																												
Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>																												