


Artikel nummer	artikelnaam
504700000	Sokkel wisseldrukschakelaar met N-contact

Sokkel wisseldrukschakelaar 10A met N-contact

Technische gegevens	504700000
Frequentie	50 50 Hz
Tekstveld/beschrijvingsvlak	nee
Terugmeldcontact	ja
Materiaal	Staal
Bevestigingswijze	Klem/schroef bevestiging
Aantal wippen	1
Met verlichting	nee
Slagvastheid	niet beschikbaar
Transparant	nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Min. diepte van de inbouwdoos	32,00 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Contactloze uitvoering	geen
Nom. spanning	250 V
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Wip/drukker
Kleur	Aluminium
Uitvoering	Enkele drukknop
Halogeenvrij	ja
Met montageplaat	nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Nom. (meet)stroom	10,00 A
Schakelstroom voor fluorescentielampen	10 AX
Schakelmateriaalbreedte	71,000 mm
Schakelmateriaalhoogte	71,000 mm
Schakelmateriaaldiepte	35,000 mm
Met IFTTT ondersteuning	nee
Verlichting	nee
Kwaliteitsklasse	Plaatstaal
Type verlichting	overig
Tekstveld/beschrijvingsvlak	nee
Uitvoering oppervlakte	onbehandeld
Type toebehoren/onderdelen	Basis



Technische gegevens		504700000
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20	
Antibacteriële behandeling	nee	
Opdruk	zonder	