


HÄNDETROCKNER, SERIE M

M 425

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhacher Strasse 75
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF**TECHNISCHE DATEN**

Effektive Luftleistung	97-126 m ³ /h
Luftgeschwindigkeit	270 bis 360 km/h (drehzahlabhängig)
Lufttemperatur	55 °C (100 mm nach Luftauslass, bei 25 °C Raumtemperatur)
Leistung Motor	450 bis 700 W (einstellbar)
Leistung Heizelement	150 bis 900 W (einstellbar)
Gesamtleistung	600 bis 1.600 W (einstellbar)
Stromstärke	3,4 bis 6,7 A (einstellungsabhängig)
Spannung	220 bis 240 V
Frequenz	50 oder 60 Hz
Betriebsgeräusch	73,7 +/- 3 dB @ 1 m
Motorumdrehungen pro Minute	12.000 bis 18.000 (einstellbar)
Motortyp	Universalmotor
Grundplatte	Stahl verzinkt
Sensoreinstellung	100 bis 230 mm nach Luftauslass (einstellbar), Standard 170 ± 20 mm
Schutzklasse	Schutzklasse I
IP-Schutzart	IP 23
Motorsicherung	Thermosicherung 95 Grad
Heizelementsicherung	Thermosicherung 85 Grad

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Händetrockner M 425, für alle Einsatzbereiche, bietet effiziente Trockenleistung und Vandalensicherheit, auch für höchste Benutzerfrequenz geeignet, Bedienung automatisch durch Auslösung des Infrarotsensors, Laufzeit bis ca. 2 Sekunden nach Wegnehmen der Hände, bis maximal 60 Sekunden nach Einschalten, Gehäusematerial 1,2 mm Edelstahl, Gehäuseoberfläche weiß beschichtet, Luftgeschwindigkeit 270 bis 360 Stundenkilometer (einstellbar), Lufttemperatur 55° Celsius (100 mm nach Luftauslass, bei 25° Celsius Raumtemperatur), Händetrocknungsdauer bei Standardeinstellung ca. 10-15 Sekunden, Heizelement 150-900W, Leistung Motor 450 bis 700 Watt (einstellbar), Stromstärke 3,4-6,7 A,

Spannung 220 bis 240 Volt, Frequenz 50 oder 60 Hertz, Betriebsgeräusch 70,7 bis 76,7 Dezibel (einstellbar), Motorumdrehungen 12.000 bis 18.000 Umdrehungen pro Minute (einstellbar), Motortyp Universalmotor, Schutzklasse I, Schutzart IP 23, Befestigung mit 4-Punkt-Verschraubung, Stromanschluss verdeckt an Unterputzdose, Gewicht 5,8 Kilogramm, Diebstahlsicherung durch Spezialgehäuseschrauben, für Aufputzmontage, Prüfzeichen CE, GS, EMV, LVD, RoHS, UL

ABMESSUNGEN

H x B x T 289 x 203 x 178 mm
Gewicht 5,8 kg

EINSATZGEBIETE

Universell einsetzbar, auch in öffentlichen, stark frequentierten und vandalismusgefährdeten Bereichen: Flughäfen, Stadien, Veranstaltungshallen, Gastronomie, Schulen, Universitäten, Diskotheken, Kommunalbauten, Theater, Kinos, Hotels, Wellness etc.

MONTAGETIPP

Empfohlene Montagehöhe für Händetrockner der Serie M: 1.200 mm (Unterkante bis Boden).

ALTERNATIVE OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG

Händetrockner,
Edelstahl gebürstet, Art. 10-426

Händetrockner,
Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, Art. 10-427



Art. 10-426



Art. 10-427