

Artikelnummer: 138363

Kurzbeschreibung: Transportbox Alutec COMFORT 92, aluminium, 92 l, L 780 x B 385 x H 367 mm, stevige deksel



Langbeschreibung: Transportbox Alutec COMFORT, aluminium, div. afmetingen, extra stevige deksel: Alutec COMFORT transportkisten beschermen gevoelige apparatuur tegen transportschade. Verkrijgbaar in 5 verschillende maten, de aluminium kratten hebben een inhoud van maximaal 140 liter. De robuuste dozen met 1 mm dikke wanden hebben een deksel van extra sterk plaatstaal (1,5 mm) en zijn voorzien van twee extra klinknagels in het voegbereik van het dekselprofiel. Dit maakt de doos bijzonder stabiel en schokbestendig en de inhoud nog beter beschermd. Zo kunt u zelfs zeer gevoelige meetinstrumenten of handwerkmachines veilig opbergen en naar de gewenste werkplek transporteren. Dankzij de ergonomische, slipvaste en opklapbare handgrepen wordt het transport een comfortabele en eenvoudige aangelegenheid. Het bewerkte vaste aluminium wordt gekenmerkt door een hoge weerstand tegen verwerking en temperatuur. Dit maakt de Alutec COMFORT-dozen geschikt voor gebruik het hele jaar door op bouwplaatsen en in werkplaatsen. Het wijd opengaande scharnierende deksel kan met behulp van de hendelklemmen stevig worden gesloten. De omtrekrunderafdichting voorkomt dat stof en sproeinevel in de binnenzijde van de doos terechtkomen, zodat u uw bouwmachines eenvoudig direct op de bouwplaats kunt opbergen. De roestvrijstalen sluitbeugels zijn uiterst veerkrachtig en corrosiebestendig. Een vangband in het deksel zorgt bovendien voor een lange levensduur en beschermt de scharnieren tegen slijtage.

Materiaal:

- Massief aluminium (wanddikte: 1 mm)
- Licht en robuust
- Schokbestendig, vorm-, corrosie- en temperatuurbestendig en schokbestendig.

Uitvoering:

- Extra stevige afdekplaat met 1,5 mm dikte
- Met 2 extra klinknagels in het voegbereik van het afdekprofiel
- Vangstband in scharnierend deksel om de scharnieren te beschermen
- Rubberen afdichtingsring voor bescherming tegen stof en spatwater
- Spanningsvergrendeling met hendel, incl. boringen voor afdichtingslot, cilinderslot of hangslot
- Slot met roestvrijstalen beugel met roestvrijstalen sluiting
- Met antislip, geplastificeerde, zelfsluitende handgrepen met kunststof coating
- Zonder stapelhoeken
- Verschillende maten
- inhoud: 30 l, 48 l, 73 l, 73 l, 92 l, 140 l, 140 l
- Buitenafmetingen: L 430 x B 335 x B 335 x H 273 mm - L 900 x B 492 x H 367 mm - L 900 x B 492 x H 367 mm
- Binnenafmetingen: L 400 x B 300 x H 248 mm - L 870 x B 460 x B 350 mm - L 400 x B 300 x H 248 mm - L 870 x B 460 x H 350 mm
- gewicht: 4,0 - 9,0 kg

Doel:

- Opslag en transport van bijzonder gevoelige voorwerpen en apparatuur
- Met optionele schuimrubberen inleg, ideaal voor het opbergen van camera en fotoapparatuur.
- Voor gereedschap, meetinstrumenten, handwerkmachines, bouwmachines, bouwmachines, bouwmachines, enz.

