




Bezeichnung	Maßzeichnung	Polzahl	Kabelmantel	Kabellänge	Bestell-Nr.
Winkeldose, umspritzt, Schraubversion, M8 x 1, geschirmt		3 x 0,34	PUR	2 m	77 3508 0000 50003-0200
				5 m	77 3508 0000 50003-0500
		4 x 0,34		2 m	77 3508 0000 50004-0200
				5 m	77 3508 0000 50004-0500




Winkeldose, umspritzt, Schraubversion, M8 x 1, LED, PNP		3 x 0,34	PVC	2 m	77 3608 0000 20003-0200
			PUR	5 m	77 3608 0000 20003-0500
		4 x 0,34	PVC	2 m	77 3608 0000 20004-0200
			PUR	5 m	77 3608 0000 20004-0500




Einbaustecker, kurz, tauchlöten, ohne LED	Polzahl	Bestell-Nr.
	3	09 3413 150 03
	4	09 3415 150 04



Einbaustecker, löten/für M8-er Rohr	3	09 3413 00 03
	3 + LED rot	09 3413 40 03
	3 + LED gelb	09 3413 41 03
	3 für M8-er Rohr	09 3411 70 03
	4	09 3415 00 04
	4 + LED rot	09 3415 40 04
	4 + LED gelb	09 3415 41 04
	4 für M8-er Rohr	09 3389 70 04



Flanschstecker, mit Litzen	Polzahl	von hinten verschraubbar		von vorn verschraubbar	
		3 x 0,25	09 3403 00 03		09 3403 86 03
		4 x 0,25	09 3391 00 04		09 3391 86 04
		6 x 0,14	09 3463 00 06		09 3463 86 06
		8 x 0,14	09 3487 00 08		09 3487 86 08



von hinten verschraubbar

von vorn verschraubbar

Technische Daten	Flanschsteckverbinder				
Polzahl	3	4	5	6	8
Anschlussquerschnitt	0,25 mm <sup>2</sup> (AWG 24)			0,14 mm <sup>2</sup> (AWG 26)	
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen				
Grenztemperatur	-40 °C / + 85 °C				
Bemessungsspannung	60 V			30 V	
Verschmutzungsgrad	3				
Bemessungsstrom (40°C)	4 A			1,5 A	
Kontaktfläche	Au (Gold)				
Material Gehäuse	CuZn (Messing vernickelt), Zink Druckguss vernickelt				

<sup>1)</sup> Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenvarianten auf Anfrage.