

52107800	DATENBLATT	
Gültig ab: 26.03.2021	SKINDICHT® RWV-M / RWV-M O. E+D	

Bei der SKINDICHT® RWV-M handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Zink- Druckguss in 90° Winkelausführung.
Durch die Kontermutter kann die Winkelverschraubung in jeder beliebigen Stellung arretiert werden.



Einzelteile:

Winkelgehäuse	Zink-Druckguss, vernickelt
Druckschraube (Nur bei Version SKINDICHT RWV-M vorhanden)	Messing, vernickelt
Gegenmutter	Messing, vernickelt
Druckscheiben (Nur bei Version SKINDICHT RWV-M vorhanden)	Stahl, verzinkt
Einschnitt-Dichtring (Nur bei Version SKINDICHT RWV-M vorhanden)	CR
O-Ring	NBR

Technische Merkmale:


Anschlussgewinde	M12x1,5 bis M40x1,5 nach EN 60423
Temperaturbereich	-20 °C bis +100 °C
Schutzart (Gilt nicht für Version SKINDICHT RWV-M O. E+D)	IP55 Prüfung nach EN 60529

Norm-Referenzen:




Ersteller: T. Dvoulety /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52107800DE Version: 08	Seite 1 von 3
---	---------------------------------------	---------------

SKINDICHT® RWV-M



M	SW1 [mm]	SW3 [mm]	SW2 [mm]	Ø A1 [mm]	Ø A2 [mm]	C [mm]	D [mm]	Ø F [mm] Einschnitt- Dichtring	Ø G [mm]	L [mm]	O- Ring [mm]	Artikel- Nr.
M12x1,5	14	12	17	16	18,9	26,1	6,5	5	8	20,5	11x2,5	52107800
M16x1,5	18	16	22	20	24,5	28,6	6,5	3/6/9	12	23,5	15x2,5	52107810
M20x1,5	22	20	27	24	30,1	35,1	7,5	4/7/10/13	15	28,5	19x2,5	52107820
M25x1,5	27	25	32	29	35,7	38,1	8,5	8,5/11,5/14,5/17,5	20	31,0	24x2,5	52107830
M32x1,5	34	32	41	36	45,6	44,6	8,5	16/19/22/25	27	33,5	30x2,5	52107840
M40x1,5	42	40	46	45	50,6	53,1	10,5	23/26/29/32	35	43,0	38x2,5	52107850

SKINDICHT® RWV-M O. E+D



M	SW1 [mm]	SW2 [mm]	Ø A1 [mm]	Ø A2 [mm]	B [mm]	D [mm]	Ø G [mm]	L [mm]	O- Ring [mm]	Artikel- Nr.
M12x1,5	14	17	16	18,9	21,0	6,5	8	20,5	11x2,5	52107801
M16x1,5	18	22	20	24,5	23,0	6,5	12	23,5	15x2,5	52107811
M20x1,5	22	27	24	30,1	28,5	7,5	15	28,5	19x2,5	52107821
M25x1,5	27	32	29	35,7	30,0	8,5	20	31,0	24x2,5	52107831
M32x1,5	34	41	36	45,6	36,5	8,5	27	33,5	30x2,5	52107841
M40x1,5	42	46	45	50,6	43,0	10,5	35	43,0	38x2,5	52107851

52107800	DATENBLATT	
Gültig ab: 26.03.2021	SKINDICHT® RWV-M / RWV-M O. E+D	

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: T. Dvoulety /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52107800DE Version: 08	Seite 3 von 3
---	---------------------------------------	---------------