

Alu-Elkos

CCC-14

(1 Flap FL16/20) 16 Werte / 270 Stück

Alu-Rundbecher mit radialen Anschlussdrähten

Type/Fab.: SE-K / TEAPO bzw. Yageo Europe

Toleranz: ±20%

Temperatur: -40 bis +105°C

Werte-Mengen Verteilung:

1,0uF/63V	40x	22uF/63V	25x	100uF/63V	14x	1000uF/16V	6x
2,2uF/63V	25x	47uF/25V	25x	220uF/35V	8x	1000uF/35V	4x
4,7uF/63V	30x	47uF/63V	25x	470uF/16V	6x	2200uF/35V	3x
10 uF/63V	30x	100uF/16V	20x	470uF/35V	6x	4700uF/16V	3x

CCC-15

(1 Flap FL16/20) 16 Werte / 243 Stück

Alu-Rundbecher mit axialen Anschlussdrähten

Type/Fab.: AS / PHILIPS oder Alternative

Toleranz: ±20%

Temperatur: -40 bis +85°C

Werte-Mengen Verteilung:

1,0uF/63V	40x	22uF/63V	20x	100uF/63V	6x	1000uF/16V	4x
2,2uF/63V	30x	47uF/25V	25x	220uF/40V	6x	1000uF/40V	3x
4,7uF/63V	30x	47uF/63V	15x	470uF/16V	6x	2200uF/40V	2x
10 uF/63V	30x	100uF/25V	20x	470uF/40V	4x	4700uF/16V	2x

CCC-16

(1 Flap FL16/20) 16 Werte / 655 Stück

Miniatur-Alu-Rundbecher mit radialen Anschlussdrähten (4Øx7, 5Øx7, 6Øx7)

Type/Fab.: SS / TEAPO bzw. Yageo Europe

Toleranz: ±20%

Temperatur: -40 bis +105°C

Werte-Mengen Verteilung:

0,10uF/63V	50x	1,0uF/63V	50x	4,7uF/63V	50x	33uF/ 25V	20x
0,22uF/63V	30x	2,2uF/36V	40x	10uF/ 16V	50x	47uF/ 6,3V	50x
0,33uF/63V	20x	3,3uF/63V	25x	10 uF/35V	50x	47uF/ 16V	50x
0,47uF/63V	50x	4,7uF/25V	50x	22 uF/35V	30x	100uF/6,3V	40x

REV: 25.02.2009

CCC-17

(1 Flap FL16/20) 16 Werte / 167 Stück
Alu-Elko radial Low ESR

Type/Fab.: SY / TEAPO

Toleranz: ±20%

Temperatur: -40 bis +105°C

siehe SY von TEAPO (PDF)

Werte-Mengen Verteilung:

1000uF/16V	8x	2200uF/16V	4x	100uF/25V	25x	470uF/25V	10x
1000uF/25V	6x	2200uF/25V	4x	4700uF/25V	2x	47uF/35V	25x
220uF/35V	10x	470uF/35V	6x	1000uF/35V	4x	10uF/63V	40x
100 uF/63V	10x	220uF/63V	6x	470uF/63V	4x	1000uF/63V	3x

REV: 25.02.2009