

## fetra Tischwagen

Traglast 300 kg, mit 2 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600  
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit  
schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL5007  
Brillantblau, Mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 118777



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Tischwagen

### Traglast 300 kg

Tischwagen

- Traglast 300 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
- Etage(n) aus Holz
- Etage(n) mit Abrollrand
- Schiebebügel hoch
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	elektrisch leitend	nein
Wagentyp	Etagenwagen	Schiebebügel	1 Stück
Traglast	300 kg	Schiebebügelausrichtung	hoch
Ladeflächenlänge	1000 mm	klappbar	nein
Ladeflächenbreite	600 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Etagen Anzahl	2 Stück	Bereifung	TPE
Material Etage(n)	Holz	Rad-Ø	125 mm
Traglast Etage	80 kg	Radlager	Rillenkugellager
Etage(n) Ausstattung	Abrollrand	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Etagenausrichtung	gerade	Radanordnung	rechteckig
Höhe	1020 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	brillantblau // RAL5007
Material Verarbeitung	verschweißt	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Euronorm	nein	Garantie	10 Jahre
Aufbauten	keine	Gewicht	41 kg

## Zubehör

119092		Zentralbremse für Plattformwagen, für Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158758		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 125 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225606		Hygieneschutzwand, aus PVC-Folie, glasklar, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Höhe x Breite x Tiefe 1410 x 1066 x 49 mm, Wand Höhe 1110 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225622		Papierrollenhalter für Transportwagen, Breite x Tiefe 600 x 240 mm, mit Abrisskante, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309687		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
309723		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar