

**hofe**

## Lebensmittelregal -

### Anbaufeld

Hygienic

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig

Artikelnummer: 220695



**hofe**  
REGALSYSTEME

**5** YEARS  
WARRANTY



## hofe System-Steckregal Hygienic

### Anbauregal

Lebensmittelregal - Anbaufeld



- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 335 mm
- Feldlast 1600 kg
- Fachlast 150 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +40 °C
- 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebenungen
- Konstruktion aus Stahl
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie





## Technische Details

|                                   |                                      |                                     |   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Möbeltyp                          | Regal                                | Fachbreite                          | 1000 mm   |
| Regaltyp                          | Lebensmittelregal                    | Fachtiefe                           | 300 mm  |
| geeignet für<br>(Branche/Bereich) | Lebensmittel- und<br>Hygienebereiche | Nutzung                             | einseitig   |
| Regalsystem                       | Stecksystem                          | Regal Ausstattung                   | Diagonalverstrebung   |
| Regalfeld                         | Anbaufeld                            | Stabilität / Aussteifung /<br>Verst | Diagonalverstrebugen  |
| Material                          | Stahl                                | Böden / Ebenen Stabilität           | 40 mm hohe Abkantung  |
| Höhe                              | 2000 mm                              | Farbe Boden                         | ähnlich RAL9010 Reinweiß  |
| Breite                            | 1010 mm                              | Farbe Ständer                       | ähnlich RAL9010 Reinweiß  |
| Tiefe                             | 335 mm                               | Farbe Ausführung                    | reinweiß // RAL9010   |
| Fachlast                          | 150 kg                               | Anlieferung                         | zerlegt   |
| Feldlast                          | 1600 kg                              | Lieferumfang                        | Anbauregal mit 1<br>Ständerrahmen,<br>Diagonalverstrebugen<br>und Ebenen gem. Angebot |
| Böden / Ebenen Anzahl             | 5 Stück                              | Zertifizierung                      | GS // RAL-Gütezeichen   |
| Böden- / Ebenentyp                | Stahlboden                           | Garantie                            | 5 Jahre   |
| Höhenverstellraster Ebene         | 25 mm                                | Gewicht                             | 18,857 kg   |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 220727 |  | Fachboden für Lebensmittelregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm, Für eine Fachlast von 150 kg, Aus Stahl verzinkt mit patentierter Hygienic-Kunststoffbeschichtung in ähnlich RAL9010 Reinweiß |
| 220733 |  | Wandbefestigung für Lebensmittelregal  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 213052 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm   |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen                                      |
| 231461 |  | Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden |
| 991798 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß   |