

## LISTA

### Schwerlast- Einschwenktürenschränk

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1146 x 690 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, 3 Schublade(n), verschließbar mit Klappverschluss mit Code Lock, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau



Artikelnummer: 530544



## LISTA Schwerlastschrank

### mit Einschwenktüren

Schwerlast-Einschwenktürenschränk





- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1146 x 690 mm
- Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
- Doppel-Einschwenktüren
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- 2 Böden ausziehbar
- Traglast je Ebene 160 kg
- 3 Schublade(n)
- Traglast je Schublade 200 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Traglast je Auszugsboden 200 kg
- Auszug Auszugsboden 100 %
- Ausstattung: Böden, Auszugsböden, Schubladen
- verschließbar mit Klappverschluss mit Code Lock

- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- 10 Jahre Garantie




## Technische Details

|                       |                                |                         |                               |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Möbeltyp              | Schrank                        | Oberfläche Korpus       | pulverbeschichtet             |
| Schranktyp            | Systemschrank                  | Oberfläche Front        | pulverbeschichtet             |
| Türtyp                | Doppel-Einschwenktüren         | Schließsystem           | Klappverschluss mit Code Lock |
| Höhe                  | 1950 mm                        | Unterbau                | Sockel                        |
| Breite                | 1146 mm                        | Material                | Stahlblech                    |
| Tiefe                 | 690 mm                         | Material Verarbeitung   | verschweißt                   |
| Schrank Ausstattung   | Böden, Auszugböden, Schubladen | abschließbar            | ja                            |
| Böden / Ebenen Anzahl | 4 Stück                        | Mitteltrennwand         | nein                          |
| Böden- / Ebenentyp    | Stahlboden                     | Auszug                  | 100 %                         |
| Traglast Fachboden    | 160 kg                         | Auszug Schublade        | 100 %                         |
| Schubladen Anzahl     | 3 Stück                        | Auszug Boden            | 100 %                         |
| Schubladentraglast    | 200 kg                         | fahrbar                 | nein                          |
| Auszugböden           | 2 Stück                        | Garantie                | 10 Jahre                      |
| Traglast Auszug       | 200 kg                         | Böden / Ebenen Funktion | 2 Böden ausziehbar            |
| Farbe Korpus          | blau // RAL5012                | Gewicht                 | 212 kg                        |
| Farbe Front           | blau // RAL5012                |                         |                               |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 530554 |  | Schublade für Schwerlastschrank, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 918 x 459 mm   |
| 530555 |  | Schublade für Schwerlastschrank, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 918 x 459 mm  |
| 530556 |  | Schublade für Schwerlastschrank, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 918 x 459 mm  |
| 530557 |  | Schublade für Schwerlastschrank, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 918 x 459 mm  |
| 530560 |  | Stahlboden für Schwerlastschrank, Breite x Tiefe 966 x 500 mm, Traglast 160 kg, Aus Stahl  |
| 530561 |  | Auszugboden für Schwerlastschrank, Breite x Tiefe 918 x 459 mm, Für eine Fachlast von 200 kg, aus Stahl  |
| 530562 |  | Mulden-Set, 18 Muldenteile (12 x 4-teilig, 6 x 3-teilig) + 40 Muldenwände, passend für Schubladen-Nutzmaß 54 x 27 E = 918 x 459 mm, Fronthöhe 75 mm, Aus Kunststoff in rot                       |
| 530563 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 24 Kästen, 12 x BxT 150x75 mm, 12 x BxT 150x150 mm, passend für Schubladen-Nutzmaß 54 x 27 E = 918 x 459 mm, Fronthöhe 75 mm, Höhe 75 mm, Aus Kunststoff in rot |
| 530565 |  | Schlitztrennwand-Set, 7 x Schlitzwand + 14 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 54 x 27 E = 918 x 459 mm, Fronthöhe 75 mm, Höhe 75 mm, Aus Stahl   |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 147357 |  | Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt  |
| 194847 |  | Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau                                |