

HSM SECURIO B24

5,8 mm

HSM®



Artikelnummer	1781111	Durchsatzleistung pro h	49 kg
EAN Code	4026631025027	Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB
Schnittgut		eclass 5.1	24320703
Schnittart	Streifenschnitt	UN/SPSC	44101603
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-2 O-2 T-2 E-2	Leistungsaufnahme des Motors	500,0 W
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	2	Spannung	230 V
Schnittbreite	5,80 mm	Frequenz	50 Hz
Schnittleistung (80g/m ²)	25 - 27 Blatt	Tiefe	317,0 mm
Schnittleistung (70g/m ²)	28 - 30 Blatt	Breite	395,0 mm
Eingabebreite	240,0 mm	Höhe	605,0 mm
Behälter-/Auffangvolumen	34,0 l	Gewicht	18,0 kg
Schnittgeschwindigkeit	65,00 mm/s	Farbe	weiss

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Für mehr Datensicherheit in modernem Design. Der leise Aktenvernichter mit Anti-Papierstau Funktion und kraftvollen Antriebskomponenten ist für Dauerbetrieb ausgelegt. Empfohlen für die Verwendung am Arbeitsplatz.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.