



Das MEDIATOR® Schloss in der Rohrrahmen-Version gibt es in verschiedenen Dornmaßen und mit umfangreichem Zubehör.

Vorteile auf einen Blick

- Selbstverriegelung: Riegel und Falle sind gesperrt, dadurch höhere Sicherheit
- Mechanische Ablaufsteuerung zwischen Kreuz- und Steuerfalle
- Integrierte Panikfunktion über den Innendrücker
- Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen
- Geringes Hinterdornmaß bei Rohrrahmen-Ausführung: 15 mm

Passendes Zubehör

- Distanzblech Z09-DBRR3300 x 24 x 3 mm Z09-DBRR3-----00
- Distanzblech Z09-DBRR5300 x 24 x 5 mm Z09-DBRR5-----00
- Gleitstück 65.000010100 x 30 x 3 mm 65.000010
- Wechselfunktionsgarnitur Rohrrahmen 609ZB02Langschildausführung; Stahl, massiv; DIN Universal 609ZB02-----00

Lieferumfang

- 1 Stück Schloss
- 1 Stück Reduzierung

Hinweis

- Die MEDIATOR® Schlösser haben eine durchgehende Drückernuss und benötigen somit einen Wechselbeschlag (innen Drücker oder Panikgriffstange, außen Knauf oder Griffstange).

Technische Daten

Dornmaß	30 mm
Entfernung	92 mm
Zylinderart	Euro-Profilzylinder
Riegelausschluss	20 mm
Stulpbreite	24 mm
Stulpform	Eckig
DIN-Richtung	1 Universal
Zulassung DIN EN 179	Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0432-CPR-00007-11
Zulassung DIN EN 1125	Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0432-CPR-00007-12

Artikelnummer	609-102PZ-----1
EAN-Nummer	4042203344679

