

Independent 130

Maximale Freiheit beim Lötén
mit den multifunktionellen Gaslöt-Sets




Netzunabhängige Gaslöt-power bis 130 Watt stufenlos regelbar. Komfortable Piezo-Zündung. Betrieb mit Feuerzeuggas.

Der „große“ Gaslöter von ERSÄ, der Independent 130, findet überall dort seine Anwendung, wo anspruchsvolle Lötaufgaben ohne Stromversorgung zu lösen sind. Durch sein großes Leistungsspektrum von stufenlos regelbaren 25-130 Watt (verglichen mit elektrischen LötKolben) und seine umfangreiche Palette an Lötspitzen, ergeben sich sehr breit gefächerte Einsatzmöglichkeiten im Service-, Installations-, Wartungs- und Reparaturbereich. Die im Gerät integrierte Piezo-Zündung und der Betrieb mit handelsüblichem Butan-Feuerzeuggas gewährleisten eine sehr einfache Handhabung und hohe Zuverlässigkeit. Die Betriebsdauer mit einer Gasfüllung beträgt ca. 120 min., die maximale Lötspitzentemperatur liegt bei ca. 580°C.

Das Independent 130 „Basic Set“ enthält einen GaslötKolben mit montierter Katalysator-Lötspitze, eine Ersatzlötspitze und einen Schwammbehälter

mit Reinigungsschwamm. Im Independent 130 „Profi Set“ sind zusätzlich zu der Basic Set-Ausstattung zwei weitere Lötspitzen, ein Glühmesser zum Formen und Schneiden von Hartschäumen, eine Heißgasdüse und ein Reflektorblech zur Verarbeitung von Schrumpfschläuchen und zum Lötén von SMD-Komponenten, sowie eine Flammdüse zum Mikroschweißen enthalten.



ERSA-Programm

Lötwerkzeuge

- Löt-/Entlötstationen
- SMD-Equipment
- HandlötKolben
- GaslötKolben
- LötBäder
- Spezialgeräte
- Zubehör

BGA / SMT Rework IR Rework Center

- IR/PL 550 A
- IR/PL 650 A

Hybrid Tool HR 100 A

Inspektionssysteme

- ERSASCOPE
- ImageDoc Software

Lötmaschinen

Wellenlötssysteme

- ETS-Serie
- EWS-Serie
- N-Wave-Serie
- POWERFLOW-Serie

Reflowlötssysteme

- HOTFLOW 2-Serie

Selektivlötssysteme

- VERSAFLOW-Serie

Prozess-Software

- EPOS
- CAD-Assistent

Lotpastendrucker

- VERSAPRINT-Serie

Zubehör

- Stangenlot & Löt Draht
- Lötpaste
- Flussmittel

Seminare & Service

- Know-how-Seminare
- In-House-Schulungen
- Lötversuche
- Montage und
Wartung
- Prozessberatung

Independent 130

Maximale Freiheit beim Lötén
mit den multifunktionellen Gaslöt-Sets



Originalgröße

Technische Daten:

Leistung:	25 - 130 W
Anheizzeit:	ca. 30 s. auf 183°C
Temperaturen:	Lötspitze: ca. 580°C max. Flammdüse: ca. 1200°-1400°C Heißgasdüse: ca. 700°C
Gewicht:	121 g
Zündung:	Piezo-Zünder Betrieb mit Butangas

Bestelldaten:

OG13400141 Gaslötset Independent 130
„Profi Set“



bestehend aus:

OG130KN	GaslötKolben Independent 130 mit Lötspitze 0G132KN 2,4 mm, meißelförmig
OG132CN	Lötspitze 1,0 mm, meißelförmig
OG132AN	Lötspitze 3,2 mm, meißelförmig
OG132VN	Lötspitze 4,8 mm, meißelförmig
OG132BE	Flammdüse
OG132HE	Heißgasdüse
OG132MN	Glühmesser
OG132RE	Reflektorblech zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen
0006	Reinigungsschwamm
OG156	Schwammbehälter

Bestelldaten:

OG13400041 Gaslötset Independent 130
„Basic Set“



bestehend aus:


OG130KN	GaslötKolben Independent 130 mit Lötspitze 0G132KN 2,4 mm, meißelförmig
OG132CN	Lötspitze 1,0 mm, meißelförmig
0006	Reinigungsschwamm
OG156	Schwammbehälter

Zubehör:


OG 806 K Gaskartusche, 65 ml




OG132BE




OG132RE




OG132MN




OG132HE




OG132VN



OG132AN



OG132KN



OG132CN

ERSA GmbH
Leonhard-Karl-Str. 24
D-97877 Wertheim/Germany
Tel: +49 (0) 9342/800-0
Fax: +49 (0) 9342/800-127
e-mail: info@ersa.de
http://www.ersa.de

Kurtz ELECTRONICS