

Reifenfüllgeräte

Jedem Pneu das Seine



Reifenfüller 60 D

- Metallhandgriff
- 3 Funktionen: Füllen - Messen - Ablassen
- Manometer 0 - 10 bar mit Gummi-Schutzkappe



Profi-Reifenfüller 60 GE

- Kunststoffhandgriff
- Präzisions-Manometer 0 - 10 bar mit Gummi-Schutzkappe
- Momentstecknippel



Profi-Reifenfüller 60 GE/CEE

- Geeichtes Präzisions-Manometer 0 - 10 bar mit Gummi-Schutzkappe
- Robustes Profigerät
- Momentstecknippel

| Reifenfüllgeräte und Zubehör | | EAN 90 04853 |
|------------------------------|---|---------------|
| | | Bestellnummer |
| Reifenfüller 60 D | Manometer 0 - 10 bar | 42050 4 |
| Profi-Reifenfüller 60 GE | Präzisions-Manometer 0 - 10 bar | 42051 1 |
| Profi-Reifenfüller 60 GE/CEE | Präzisions-Manometer 0 - 10 bar geeicht | 32110 8 |
| Reifendruckprüfer RDP | Mit Digitalanzeige 0,05 - 5 bar | 32111 5 |
| Ventilstecker | Hebel-Ventilstecker | 32116 0 |
| | Momentstecknippel | 32113 9 |
| Zwillingstecker | Mit Handgriff | 32114 6 |
| Universal-Füllset | Für Reifenfüller, dreiteilig | 32112 2 |



Hebel-Ventilstecker



Momentstecknippel



Zwillingstecker



Universal-Füllset



Reifendruckprüfer RDP digital

- Digitalanzeige 0,05 - 5 bar
- Abschaltautomatik/Tonsignal

Kombi-Fettpresse

Kombi-Fettpresse K-FP 6

Großvolumige, handliche Druckluft-Fettpresse für die mühelose, halbautomatische Verarbeitung großer Schmiermittelmengen, ideal für Maschinen- bzw. Lagerschmierung

- Profigerät mit Druckluft-Handhebel-System
- Befüllung mittels Fettfüllgerät
- Für die Verarbeitung von Fettkartuschen 400 cm³ geeignet
- Druckluftanschluss G 1/4"
- Arbeitsdruck 6 - 8 bar
- Luftverbrauch ca. 150 Liter pro Minute
- Gerät mit Verlängerungsset

EAN/Bestellnr. 90 04853 32069 9



Verlängerungsset:

- GI-Panzerschlauch 250 mm
- Druckluftrohr 160 mm

Kitt- und Dichtungspistolen

Kitt- und Dichtungspistole PB-S

Großvolumiges, handliches Profigerät für die mühelose, halbautomatische Verarbeitung großer Kitt- oder Abdichtungsmassen

- Füllrohr Ø 50 x 340 mm
- Gleichmäßiger, gut kontrollierbarer Materialvorschub
- Exakt dosierbarer Materialaustritt
- Vier Metall-Formdüsen für unterschiedliche Materialstränge
- Gerät auch mit Kitt- oder Dichtungsschlauch verwendbar
- Druckluftanschluss G 1/4"
- Arbeitsdruck 3 - 5 bar
- Luftverbrauch ca. 150 Liter pro Minute

EAN/Bestellnr. 90 04853 32081 1



Kittpistole 60 S

Kleine Dichtungspistole für handelsübliche Kitt- und Dichtungskartuschen

- Robuste Ausführung
- Aluminium-Gehäuse
- Verbrauch ca. 250 l/min
- Arbeitsdruck 3 - 5 bar

EAN/Bestellnr. 90 04853 42040 5

Kitt- und Dichtungspistole PB

Mittelgroßes Profigerät für mühelose, halbautomatische Verkitungs- oder Abdichtungsarbeiten

- Füllrohr Ø 50 x 225 mm
- für Kitt- oder Dichtungskartuschen geeignet
- Gleichmäßiger, gut dosierbarer Materialvorschub
- Sauberer Materialaustritt
- Set mit vier Metall-Formdüsen für unterschiedliche Materialstränge
- Druckluftanschluss G 1/4"
- Arbeitsdruck 3 - 5 bar
- Luftverbrauch ca. 150 Liter pro Minute

EAN/Bestellnr. 90 04853 32080 4