

Artikelnummer: 309018

Kurzbeschreibung: Elektrische disselstapelaar RX 10/09 draagvermogen 1000 kg, gelbatterij,

Langbeschreibung: Elektrische disselstapelaar RX 10/09 draagvermogen 1000 kg: De Pramac RX 10/09 elektrische meeloopstapelaar is een compacte stapelaar die ontworpen is voor gebruik in kleine productiehallen. Door de gereduceerde vorkdikte is de elektrische meeloopstapelaar ook geschikt voor het transport van tralieboxen. Klein en compact, de Pramac RX 10/09 elektrische meeloopstapelaar blijkt de beste investering te zijn voor het transport van goederen, vooral in kleine productiehallen. De meelooppallettruck is ook geschikt voor gebruik in showrooms, omdat de bestuurder ook de veiligheid verhoogt. Dankzij de gereduceerde vorkdikte van slechts 60 mm is de Pramac RX 10/09 ook geschikt voor het transporteren en stapelen van gaasboxen. Met zijn elektrohydraulische systeem kan de truck goederen tot een hoogte van 90 meter heffen en laten zakken. De elektrische meeloopstapelaar heeft een geïntegreerde lader. Bovendien kan het worden besteld met een Plus-batterij of een Gel-batterij.

Technische details

- Rijaandrijving: elektrisch
- Verrichting: begeleidend
- Draagvermogen: 1000 kg
- Max. Hefhoogte: 900 mm
- FEM gevorkte balk/tanden
- vorkdikte: 60 mm
- vorklengte: van 500 tot 1150 mm
- Breedte van de balk en vork: van 500 tot 800 mm.
- Vermindering van de masthoogte
- Geïntegreerde lader

Verkrijgbaar met Plus batterij of Gel batterij

