



Beschreibung:

Ballons 10 Liter ohne Skalierung, naturfarben, besonders dickwandig, aus bruchsicherem Polyethylen

- große Öffnung Ø 50 mm ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
- unverlierbare Verschraubung
- gut als Abklärkanister verwendbar
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- UV-Schutz für lange Lebensdauer
- mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm)
- auf Anfrage: Sonderanfertigung ohne Schraubstopfen-Öffnung, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
- separates Zubehör: Ablasshähne (Art.-Nr. 550100+560100), Eckventile (Art.-Nr. 520100+520700)
- Ersatzteile: Tragebügel bzw. Tragegriffe, Verschraubung Ø 65 mm und Stopfen-Set bestehend aus Schraubstopfen und 2 Dichtungen
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 50 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 65 mm
- Durchmesser d=210 mm / Höhe h=427 mm

Informationen:

Artikel

Artikelnummer	823400
GTIN	4007228704990
Zolltarif	39233090
Verpackungseinheit (VE)	4

Farbe	natur
Volumen in L	10
Gewicht (kg)	0,88
T x B x H (mm)	210 x 210 x 427

Umverpackung

Inhalt in Stück	4
T x B x H (mm)	530 x 395 x 545

Bruttogewicht VE (kg)	4,12
-----------------------	-------------

Palette

Anzahl an Kartons	16
Anzahl an Lagen	4
T x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,33

Kartons pro Lage	4
Gewicht (kg)	85,92