

**Artikelnummer:** 133474

**Kurzbeschreibung:** KÄRCHER- Trockensauger T7/1 Classic

**Langbeschreibung:** KÄRCHER- Trockensauger T7/1 Classic: Mit Permanent-Hauptfilter, zwei Bockrollen und zwei Lenkrollen, Bedienung per Fußdruck, schlagfester Behälter mit umlaufender Stoßkante. Antistatik-Krümmer und Zubehöraufbewahrung. Standardzubehör: Saugschlauch (2 m), 3 x Kunststoff-Saugrohr (3 x 0,35 m), Vlies-Filtertüte und umschaltbare Bodendüse (270 mm). Betrieb mit oder ohne Filtertüte möglich. Technische Daten: Leistung: 850 Watt Vakkum: 235/23,5 mbar/kPa Behältervolumen: 7,5 l Standardnennweite: 35 mm Luftmenge: 40 l/Sek. Vakuum: 235 bar Spannung: 220-240 V Schallleistungspegel: 75 dB(A) Schalldruckpegel: 62 dB (A) Energieeffizienzklasse: "C" Hartbodenreinigungsklasse: "C" Teppichreinigungsklasse: "E" Staubemissionsklasse: "D" Jährlicher Energieverbrauch: 37,5 kWh/Jahr Kabellänge: 7,5 m Maße: L 375 x B 285 x H 322 mm Gewicht: 3,5 kg



**EAN/GTIN:** 4039784724990