

## Kärcher

### Nass-/Trockensauger

NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me Tc

Leistung 2x1380 W, Luftmenge  
2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l,  
Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360  
mm

Artikelnummer: 119322



**KÄRCHER**



#### Nass-/Trockensauger

- Leistung 2x1380 W
- Luftmenge 2x4440 l/min
- Lautstärke 73 dB
- Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel
- Behälter aus Edelstahl
- Behälter mit Ablassschlauch zur einfachen Entleerung
- mit Nass-/Trockendüse, Fugendüse
- Arbeitsbreite 360 mm
- Saugrohr aus Metall 2x500 mm lang
- Flachfilter, Eco-Filterssystem
- mit vollautomatischer Filterabreinigung für dauerhaftes Saugen
- Unterdruck 254 mbar
- umlaufende Stoßkante zum Schutz des Mobiliars
- automatische Abschaltung bei maximaler Füllmenge





- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Höhe x Breite x Tiefe 880 x 490 x 575 mm
- Kabel 10 m lang
- Mit praktischem Schiebebügel
- Gewicht 37,3 kg
- Lieferung 4 m Saugschlauch / mit Krümmer, 2 x Saugrohr 0.55 m / 40 / Edelstahl, 1 x Filtertüte / Papier, Nass-/Trockenbodendüse 360, Fugendüse, Ablassschlauch (ölbeständig), Flachfaltenfilter PES





## Technische Details

Reinigungsart	nass/trocken	Filter Funktion	vollautomatische Filterabreinigung
Reinigungstyp	Sauger	Reinigungsmaschine Funktion	schaltet automatisch ab bei max. Füllmenge
Saugertyp	Nass-/Trockensauger	Energiesparfunktion	nein
Einsatzort	Innenbereich	Reinigungsmaschine Ausstattung	umlaufende Stoßkante
Akkubetrieb	nein	Arbeitsbreite	360 mm
Motoren Anzahl x Leistung	2x1380 W	Schiebebügel	ja
Luftmenge	2x4440 l/min	Höhe	880 mm
Volumen Behälter	75 l	Breite	490 mm
Material Behälter	Edelstahl	Tiefe	575 mm
Behälter Ausstattung	Ablassschlauch	Düsen	Nass-/Trockendüse, Fugendüse
Unterdruck	254 mbar	Saugturbinen	2 Stück
Schlauchlänge	4 m	Lautstärke	73 dB
Saugrohlänge	2x500 mm	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Saugrohr	Metall	Ausstattung	Saugschlauch (4 / mit Krümmer), Saugrohr (2 x 0.55 / 40 / Edelstahl), Filtertüte (1 / Papier), Nass-/Trockenbodendüse (360), Fug
Nennweite	40 mm	Lieferumfang	4 m Saugschlauch / mit Krümmer, 2 x Saugrohr 0.55 m / 40 / Edelstahl, 1 x Filtertüte / Papier, Nass-/Trockenbodendüse 360, Fugen
Kabellänge	10 m	WEEE-Registrierungsnummer	DE64190940
Filterbeutel	Papierfilterbeutel	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Filtertyp	Flachfaltenfilter	Marke laut EAR-Register	Kärcher
Filtersystem	Eco-Filtersystem	Gewicht	37,3 kg

## Zubehör

119337		Reinigungsset für Nass- und Trockensauger, Set bestehend aus: Fugendüse, Bodendüse, Krümmer und Saugrohr, Schlauchlänge 4 m
119418		Muffenset für Nass- und Trockensauger, Set bestehend aus: Reduzier- und Erweiterungsmuffen

119494		Saugschlauch für Nass-/Trockensauger, Schlauchlänge 4 m, Nennweite 40 mm
119495		Saugschlauch für Nass-/Trockensauger, Schlauchlänge 4 m, Nennweite 61 mm
119504		Saugschlauch für Nass-/Trockensauger, Schlauchlänge 4 m, Nennweite 40 mm
119505		Saugschlauch für Nass-/Trockensauger, Schlauchlänge 10 m, Nennweite 40 mm, elektrisch leitend
119506		Saugschlauch für Nass-/Trockensauger, Schlauchlänge 10 m, Nennweite 61 mm
119508		Saugschlauch für Nass-/Trockensauger, Schlauchlänge 10 m, Nennweite 40 mm, ölbeständig
119517		Saugschlauch für Nass-/Trockensauger, Schlauchlänge 4 m, Nennweite 40 mm, mit Krümmer und C40-Clip-Anschluss
119519		Saugschlauch für Nass-/Trockensauger, Schlauchlänge 4 m, Nennweite 40 mm, mit Krümmer, PFC-Modul und C40-Clip-Anschluss, elektrisch leitend
119614		Krümmer für Nass-/Trockensauger, Nennweite 35 mm, mit Clip-Anschluss
119616		Krümmer für Nass-/Trockensauger, Nennweite 40 mm, mit Clip-Anschluss
119617		Krümmer für Nass-/Trockensauger, Nennweite 35 mm, mit Clip-Anschluss, elektrisch leitend
119618		Krümmer für Nass-/Trockensauger, Nennweite 40 mm, mit Clip-Anschluss, elektrisch leitend
119624		Reduziermuffe, für Nass-/Trockensauger, Anschluss von C-40 auf DN 35
119633		Anschlussmuffe für Elektrowerkzeug, für Nass-/Trockensauger, Anschluss von DN 26 auf DN 36, elektrisch leitfähig

119634		Anschlussmuffe für Elektrowerkzeug, für Nass-/Trockensauger, Durchmesser innen/außen 25,4 mm / 34,6 mm, 3 Stufen, elektrisch leitfähig
119635		Anschlussmuffe für Elektrowerkzeug, für Nass-/Trockensauger, Durchmesser innen/außen 27 mm / 36,5 mm, elektrisch leitfähig
119813		Saugschlauch für Nass-/Trockensauger, Nennweite 32 mm
119875		Verlängerungskabel für Nass- und Trockensauger, Kabel 20 m lang, Stecker Schutzkontaktstecker