

## Wilms Heißluftturbine B70

Höhe x Länge x Breite 381 x 762 x 305 mm, Einfach zu tragen durch Tragegriff, In gelb

Artikelnummer: 243729



### Heißluftturbine

- Für den Einsatz in Werkstätten, Hallen, Zelte und Neubauten zum Beheizen, Enteisen und Auftauen oder zum Trocknen
- Heizleistung 20,5 kW, Luftleistung 410 m<sup>3</sup>/h
- Tankinhalt 19 l
- Höhe x Länge x Breite 381 x 762 x 305 mm
- Max. Brennstoffverbrauch von 1,58 kg/h (Heizöl, Diesel, Petroleum)
- Spannung 230 V
- Rückstandsfreie Verbrennung durch Niederdruck-Zerstäubersystem, automatischer temperaturgesteuerter Betrieb durch Raumthermostat möglich
- Einfach zu tragen durch Tragegriff
- In gelb
- Lieferumfang: Raumthermostat, Flammenwächter

## Technische Details

Bürohelfer	Heizgerät	Breite	305 mm
Heizgerätetyp	Heißluftturbine	Spannung	230 V
geeignet für (Branche/Bereich)	Werkstätten, Hallen, Zelte, Neubauten	Farbe	gelb
geeignet für (Anwendung)	beheizen, enteisen, auftauen, trocknen	Heizgerät Funktion	Verbrennung durch Niederdruck- Zerstäubersystem
Heizleistung	20,5 kW	Griff	Tragegriff
Luftleistung	410 m³/h	Lieferumfang	Raumthermostat, Flammenwächter
Tankinhalt	19 l	WEEE- Registrierungsnummer	DE90579767
Brennstoffverbrauch	1,58 kg/h	WEEE-Geräteart	Wärmeüberträger KAT 1
Höhe	381 mm	Marke laut EAR-Register	Wilms
Länge	762 mm	Gewicht	15 kg