

KS Tools

KS Tools Automatik Digital-Multimeter inkl. Prüfspitzen

Artikelnummer: 272491



Technische Details

Gewichtsklasse Batterie	Klasse 01 (bis 15g)	Batterie-Zusammensetzung	Lithium (wiederaufladbar)
Tiefe in mm	15,7 mm	Betriebstemperatur	-10° bis +60° C (14° bis 140° F)
Anwendungsbereich allgemein	Kfz	Lithium-Batterie enthalten	ja
Frequenzmessung	1 Hz - 60 KHz	Batterie enthalten	ja
Anzeige	digital	Batterie wiederaufladbar	ja
Widerstandsmessung	1 Ohm - 60 MOhm	Gewicht Batterie	0,012 kg
Lithium-Info	Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)	Gleichspannung	0,8 V - 620 V
Spannung Stecker	5 V	Netzstecker	USB-C - UCB-A
Kapazitätsmessung	1 nF - 99,99 mF	Lagertemperatur	-10° bis +40° C (14° bis 104° F)
Breite in mm	70,9 mm	Spannung Batterie/Akku	3,7 V
Anzahl benötigter Batterien	1	Wechselspannung	2,2 V - 620 V
Länge mm	143,4 mm	Gewicht	0,32 kg
Batterietyp	18650		

Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
202042		Großvolumen-Müllsack, Inhalt 240 l, Aus 100 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1350 x 550 - 650 mm, In blau
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm