



hofs

Lagerregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 400 mm, Feldlast 625 kg / Fachlast 125 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 602262



hofs System-Schraubregal

Anbauregal

Lagerregal - Anbaufeld

- Geeignet für Archiv- und Lagerräume
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 400 mm
- Feldlast 625 kg / Fachlast 125 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
- 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen



Verletzungen

- Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfeosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Technische Details

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| Möbeltyp | Regal | Böden / Ebenen Stabilität | 3-fache Sicherheitskantung, geschlossene Eckbereiche |
| Regaltyp | Lagerregal | Nutzung | einseitig |
| Regalsystem | Schraubsystem | Regal Ausstattung | Böden |
| Regalfeld | Anbaufeld | Böden- / Ebenentyp | Stahlboden |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Archiv- und Lagerräume | Oberfläche Boden | verzinkt // kunststoffbeschichtet |
| Material | Stahl | Oberfläche Ständer | verzinkt // kunststoffbeschichtet |
| Höhe | 2000 mm | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade |
| Breite | 1000 mm | Farbe Boden | lichtgrau // RAL7035 |
| Tiefe | 400 mm | Farbe Ständer | lichtgrau // RAL7035 |
| Fachlast | 125 kg | Farbe Ausführung | lichtgrau // RAL7035 |
| Feldlast | 625 kg | Lieferumfang | Anbauregal mit 2 Stützpfeosten, Ebenenanzahl gem. Angebot |
| Böden / Ebenen Anzahl | 5 Stück | Anlieferung | zerlegt |
| Fachbreite | 1000 mm | Zertifizierung | GS // RAL-Gütezeichen |
| Fachtiefe | 400 mm | Garantie | 5 Jahre |
| Höhenverstellraster Ebene | 25 mm | Gewicht | 19,31 kg |

Zubehör

597774











Fachteiler, Für Schraubregal, Höhe x Tiefe 300 x 400 mm, Freistehend, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau




615129



Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1300 x 400 mm, Feldlast 625 kg / Fachlast 125 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit

| | | |
|--------|---|--|
| | | Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 643656 |  | Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1000 x 400 mm, Für eine Fachlast von 125 kg, Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 734445 |  | Rückwand für Schraubregal, Höhe x Tiefe 525 x 1000 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand |
| 734456 |  | Rückwand für Schraubregal, Höhe x Tiefe 525 x 400 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand |
| 734467 |  | Rückwand für Schraubregal, Höhe x Tiefe 1050 x 400 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand |
| 734478 |  | Rückwand für Schraubregal, Höhe x Tiefe 1050 x 1000 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand |
| 735062 |  | Muldeneinsatz, Höhe x Breite x Tiefe 110 - 200 x 1000 x 400 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 735095 |  | Muldenteller, Für Schraubregal, Tiefe 400 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 735164 |  | Fußblende, Für Schraubregal - Grundfeld, Höhe x Breite 100 x 1000 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 324647 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb |
| 526019 |  | Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter |
| 763239 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |