




TRILED0

LED Indoor Deckenaufbauleuchte, schwarz, 3000K, 16W

Die dreh- und schwenkbare Deckenleuchte TRILED0 DOUBLE SQUARE CL ist aus Aluminium gefertigt und ist verfügbar in den Gehäusefarben weiß und schwarz. Durch den Aluminium Leuchtenkopf ist die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels möglich. Bestückt mit zwei LED Lichtquellen und einem LED Treiber ermöglicht die Leuchte den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1002003
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	14 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.05
Lumen	1300 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	schwarz
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	40000 h
Länge	16.25 cm
Breite	8.5 cm

Lichtquelle

916451	
--------	---

Höhe	9.5 cm
Nettogewicht	0.69 kg
Bruttogewicht	0.847 kg
BIG WHITE Seite	257