

Artikelnummer: 401245

Kurzbeschreibung: Aufbauportal, Grundtisch
SPEZIAL Arbeitstisch-/Werkbanksystem
UNIVERSAL/PROFI, 1750 mm, anthrazit

Langbeschreibung: Aufbauportal f. Grundtisch
SPEZIAL Arbeitstisch-/Werkbanksystem
UNIVERSAL/PROFI, 4 Breiten: Das Manuflex
Aufbauportal ermöglicht die Nutzung der
Arbeitsfläche über einem Grundtisch der Reihe
Universal Spezial oder Profi Spezial. Dabei ist das
Manuflex Aufbauportal in vier unterschiedlichen
Breiten bestellbar. Perfekt geeignet für die
Grundtische der Serie Universal Spezial und die
Werkbänke Profi Spezial ist das Manuflex
Aufbauportal. Dieses ermöglicht eine Nutzung der
Arbeitsfläche oberhalb der Tisch- oder Werkbankplatte. Bei einer Nutzhöhe von 1500 mm
können Sie das Manuflex Aufbauportal mit einer Breite von 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm
oder 2000 mm bestellen. Das Aufbauportal hat eine Tiefe von 55 mm. Die einzelnen
Aufbauprofile haben eine Breite von 60 mm inklusive der Beschläge zur Befestigung an
der Tischplatte. Das Aufbauportal ist hochwertig pulverbeschichtet und aus dreiseitig im
Raster von 30 mm gelochtem Profilstahl gefertigt. Diese Aufbaukomponenten können im
30 mm Raster höhenverstellt werden. Nutzen Sie das Manuflex Aufbauportal für
Werkzeuge oder Geräte, denn es ist mit bis zu 120 kg belastbar. Weitere Details: Für die
Nutzung der Arbeitsfläche über der Tisch- oder Werkbankplatte Aufbauportale machen
einen Arbeitstisch oder Werkbank erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz Für
Werkzeuge, Geräte oder Arbeitsplatzbeleuchtung Nutzhöhe: 1500 mm Tiefe: 55 mm
Breite: 60 mm (Ma ssangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen)
Gesamthöhe: 2100 mm Für Arbeitstische der Systeme Universal Spezial und Werkbänke
Profi Spezial 2 Aufbauprofil und eine Querstabilisierungsstrebe inkl.
Befestigungsbeschlägen Hochwertig pulverbeschichtet Aus dreiseitig im 30 mm Raster
gelochtem Profilstahl, im Raster von 30 mm höhenverstellbar Belastbarkeit: 120 kg
Jederzeit erweiterbar 9 RAL-Farbtöne zur Auswahl Breite wahlweise: 1250 mm, 1500
mm, 1750 mm oder 2000 mm



EAN/GTIN: 4045916130348