

## Impugnature a ripresa • con vite di serraggio

24410.0361



### Descrizione prodotto

Le leve di bloccaggio regolabili trovano diverse applicazioni quando l'area di utilizzo è ristretta o è richiesta una posizione specifica della leva.

### Materiale

#### Leva

- Zinco pressofuso, plastificato, arancio, simile a RAL 2004, finitura opaca

#### Mozzo

- Acciaio, brunito, classe 5.8

#### Vite

- Acciaio, brunito, classe 5.8

### Funzionamento

**Tirando la leva** si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

### Maggiori informazioni

#### Note

Il perno filettato può essere sostituito.

#### Riferimenti

La versione con testa a sfera (foto 3) può essere combinata con il pezzo di spinta, in plastica (EH 22570.).

#### Altri prodotti

- Piattelli di spinta, Plastica

### Disegno



### Caratteristiche

| Dimensioni  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    | [g]        | Codice |  |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|--------|--|
| d <sub>1</sub>                                    | d <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> |    |            |        |  |
| Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, arancio |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |            |        |  |
| 18  | M8             | 32             | 13,5           | 6              | 31             | 6,5            | 3              | 45             | 62             | 1              | 86 | 24410.0361 |        |  |

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.