

## BS-ROLLEN roulette pivotante

force 700 kg, bandage plastique,  
diamètre x largeur 200 x 50 mm,  
moyeu avec roulement à rouleaux  
acier inoxydable, jante en plastique,  
fixation avec panneau, longueur x  
largeur 132 x 110 mm

Numéro d'article: 139500



BS ROLLEN®



## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 700 kg
- bandage plastique
- diamètre x largeur 200 x 50 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux acier inoxydable
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau, longueur x largeur 132 x 110 mm
- espacement des trous des vis 105x80 mm, Ø trou des vis 12 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées, portée 61 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées
type de roulettes	roulettes pour moyens de	frein	sans

	manutention		
modèle	roulette pivotante	pare-fils	non
charge	700 kg	hauteur totale	242 mm
pneumatique	plastique	largeur de roue	50 mm
Ø de roue	200 mm	portée	61 mm
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	132 mm
roulement	roulement à rouleaux acier inoxydable	largeur de plaque	110 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	105x80 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	12 mm
matériau de boîtier	acier inoxydable	Poids	2,79 kg