

Planeta-Hebezeuge

poulie

Premium PRO E

charge de traction 250 kg, hauteur de levage 3 m, nombre de brins 1

Numéro d'article: 222575



Planeta-Hebezeuge Palan Premium PRO E

effort minimal, ergonomie maximale

Planeta-Hebezeuge poulie Premium PRO E

- charge de traction 250 kg
- hauteur de levage 3 m
- nombre de brins 1
- boîtier en acier
- crochet en acier
- chaîne avec revêtement en zinc anti-corrosion
- crochets porteurs et de charge rotatifs
- hauteur de construction 318 mm
- largeur x profondeur 123 x 122 mm
- chaîne conforme à DIN EN 818-7-T

Détails techniques

| | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|--------|
| commande | tournevis sans fil | hauteur de construction | 318 mm |
| appareil de levage | appareil de levage | largeur | 123 mm |
| type de moyen de | poulie | profondeur | 122 mm |

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|---|
| levage | | | |
| charge de traction | 250 kg | type de crochet | crochets porteurs et de charge rotatifs |
| hauteur de levage | 3 m | matériau crochet | acier |
| commande de levage | électrique par tournevis à batterie | Ouverture de crochet | 25 mm |
| nombre de chaînes | 1 pièce | norme | DIN EN 818-7-T (chaîne) |
| matériau de boîtier | acier | Poids | 7,6 kg |
| surface chaîne | galvanisé | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 221159 |  | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux |
| 221283 |  | gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm |
| 224764 |  | kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines |
| 510925 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |