

**KERN**

**pèse-colis**


**EOB 300K100A**

plateforme en acier inoxydable,  
largeur x profondeur 315 x 305 mm,  
plage de pesage entre 300 kg,  
Lisibilité par incréments de 100 g

Numéro d'article: 235961



**KERN**








KERN pèse-colis EOB 300K100A

- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 315 x 305 mm
- plage de pesage entre 300 kg
- Lisibilité par incréments de 100 g
- Avec les fonctions réglage (CAL), changement de l'unité de pesage, Hold
- équipé de Affichage LC
- alimentation électrique par adaptateur secteur 100-240V/50/60 Hz
- pour montage mural
- volume de livraison : capot de protection inclus

|                          |   |                                   |                            |
|--------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| type de balance          | pèse-colis  | équipement balance                | Affichage LC               |
| matériau de plateforme   | acier inoxydable  | fonction de comptage des pièces   | non                        |
| largeur de plateforme    | 315 mm  | installation                      | montage mural              |
| profondeur de plateforme | 305 mm  | volume de livraison               | capot de protection inclus |
| plage de pesage          | 300 kg  | Numéro d'enregistrement DEEE      | DE80821200                 |
| lisibilité               | 100 g   | Type d'appareil DEEE              | petit appareil CAT 5       |
| balance fonctions        | réglage (CAL),<br>changement de l'unité de pesage, Hold | Marque selon le registre allemand | KERN                       |
| alimentation             | adaptateur secteur 100-240V/50/60 Hz                    | Poids                             | 5,1 kg                     |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 216459 |    | ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 65 µm, en marron   |
| 217145 |    | dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal  |
| 221342 |   | bac compartimentable en carton, capacité 5,7 l, hauteur x largeur x profondeur 110 x 200 x 305 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft  |
| 231458 |  | caisse carton repliable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieur 290 x 185 x 85 mm, tablette automatique, verrouillable avec fermeture auto-adhésive |
| 235833 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 102 x 100 mm, capacité 0,5 l, en polypropylène en bleu   |