

Cascoo roulette pivotante



force 130 kg, avec bandage polyamide, diamètre 80 mm, moyeu avec Palier de pivotement, jante en polyamide, jante avec pare-fils, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243219



roulette pivotante

- force 130 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 80 mm
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette pivotante	frein	sans
charge	130 kg	pare-fils	oui
pneumatique	polyamide	distance trou de vis	80/77x60 mm
Ø de roue	80 mm	surface de boîtier	galvanisé

matériau de jante	polyamide	Poids	0,59 kg
roulement	Palier de pivotement		