

## dérouleur de tuyaux

boîtier ouvert, longueur de tuyau 10 m, pour air comprimé, eau, 20 bar, DN 6

Numéro d'article: 525989



## Enrouleurs de tuyaux

### pour eau et air comprimé

dérouleur de tuyaux

- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu
- boîtier ouvert
- longueur de tuyau 10 m
- pour air comprimé, eau
- 20 bar
- DN 6
- raccordement 1/4"
- hauteur de construction 389 mm
- enrouleur de tuyaux avec 4 roulettes de guidage pour réduire l'abrasion du tuyau
- le ressort permet plusieurs blocages par tour
- pour fixation murale
- résistance la température jusqu'à 100 °C

## Détails techniques

équipement du poste de travail	dérouleur de tuyaux	installation	mur
type de boîtier	ouvert	matériau	acier

longueur de tuyau	10 m	surface	finition peinture époxy
Diamètre intérieur	DN 6	couleur	bleu
raccordement	1/4"	tuyau/câble incl.	oui
fluide	air comprimé, eau	résistant à la chaleur	jusqu'à 100 °C
pression max.	20 bar	Poids	11,9 kg
hauteur de construction	389 mm		

## Accessoires

159177		Plaque de fixation pivotante pour dérouleur de tuyaux, pour dérouleur de tuyaux, boîtier ouvert
--------	--	---

## Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
501757		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 6 potelets à chaîne, chaîne de 10 m, 10 maillons, 10 crochets de suspension, diamètre de montant 40 mm, longueur 10 m, montant en plastique coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
505160		pochette d'affichage, DIN A4 dans format portrait, cadre en fil d'acier avec gaine plastique en rouge, cadre avec œillets métalliques
591199		plaque de rangement perforée, panneau hauteur x largeur 450 x 1000 mm