

Bauer benne basculante étanche à l'huile

hauteur x longueur x largeur 610 x 1390 x 840 mm, capacité 0,4 m³, force 300 kg, Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL 5012 bleu clair, soubassement fourreaux pour fourche



Numéro d'article: 528102

Bauer Benne basculante

modèle bas

benne basculante étanche à l'huile

- modèle bas
- hauteur x longueur x largeur 610 x 1390 x 840 mm
- hauteur d'arête de renversement 610 mm
- capacité 0,4 m³
- force 300 kg
- poids 75 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 55 x 170 mm
- écartement fourreaux de fourche 455 mm
- épaisseur de matériau 2 mm
- Fonction de basculement manuellement par la poignée au dos
- encliquetage automatique de la sécurité de basculement à ressort
- étanche à l'huile et à l'eau
- Stabilité élevée grâce aux bords renforcés sur tout le pourtour
- Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL 5012 bleu clair
- soubassement fourreaux pour fourche


Détails techniques

type de récipient bennes basculantes





possibilité de passage au- oui

			dessous	
capacité	0,4 m³		soubassement	fourreaux pour fourche
hauteur	610 mm		hauteur des fourreaux de fourche	55 mm
longueur	1390 mm		largeur des fourreaux de fourche	170 mm
largeur	840 mm		écartement fourreaux de fourche	455 mm
charge	300 kg		robinet de vidange	non
modèle	modèle bas		gerbable	non
Hauteur de l'arête de renverseme	610 mm		emboîtable	non
matériau	acier		considération comme matière dang	non
matériau de finition	soudé		surface	laqué
propriété matériau	étanche à l'huile et à l'eau		couleur	bleu // RAL 5012
épaisseur de matériau bac de rét	2 mm		exécution couleur	bleu
stabilité / renfort / entretoise	bords renforcés sur tout le pourtour		couvercle	non
fonction de basculement	manuellement		Poids	75 kg
sécurité antibasculement	sécurité basculement à ressort			

Accessoires

528107		Jeu de roulettes, pour benne basculante, bandage caoutchouc plein, diamètre 200 mm
--------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir