

RAPIDLIFT transpalette en acier inoxydable Rapid Niro

force 2000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 85 mm



RAPID
LIFT

Numéro d'article: 950906

RAPIDLIFT Transpalette Rapid Niro en acier inoxydable

transpalette en acier inoxydable


- force 2000 kg
- fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm
- largeur de portée 540 mm
- roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm
- galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 85 mm
- hauteur de levage 205 mm / hauteur abaissée 85 mm
- structure acier inoxydable rigide
- poignée de timon pour les fonctions levée - neutre - descente
- timon en gris
- braquage 210 °
- longueur 1505 mm
- poids 69 kg

Détails techniques











appareil de levage	chariot de levage	Diamètre de galets de fourche	85 mm
type de chariot de	transpalette	Largeur de galet de	100 mm

levage		fourche	
charge	2000 kg	diamètre des roulettes pivotante	200 mm
longueur de fourche	1150 mm	largeur des roulettes pivotantes	50 mm
largeur dents de fourche	160 mm	longueur	1505 mm
largeur de portée	540 mm	braquage	210 °
commande de levage	manuel/hydraulique	course rapide	non
commande du mécanisme de rouleme	manuel	timon	fonctions levée-neutre-descente
hauteur de levage (min.)	85 mm	matériau	acier inoxydable
hauteur de levage (max.)	205 mm	couleur du timon	gris
matériau de roulettes pivotantes	nylon	surface des pistons	chromé dur et poncé
matériau galets de fourche	nylon	Poids	69 kg
galets de fourche	simple		

Accessoires

149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

148638		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
217180		palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
227875		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 44, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge
407817		bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
626475		caisse-palette grillagée, hauteur x longueur x largeur 970 x 1200 x 800 mm, force 1500 kg, avec laquage en RAL7030 gris pierre, parois ajourés avec 2 clapets, fond plein