



ART. NR. #	TRÄGER-MATERIAL	STULPENART	FARBE	GRIFFPROFIL	WANDSTÄRKE MM	POW-DER-FREE	EN-GRÖßE	LÄNGE MM	VERPACKUNG
29-500	Velourisiert	Schutzstulpe	Schwarz	Rautenmuster	0.75	N/A	7, 8, 9, 10, 11	300	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton



Mittlerer Chemikalienschutz mit herausragender Flexibilität und wenig Aufwand

PRIMÄRINDUSTRIEN




IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Landwirtschaft
- Chemische Industrie
- Raffinerie - Öl und Erdöl
- Reinigungsarbeiten
- Wartung

BESCHREIBUNG

- Ideal für den Kälteschutz – Das Neopren bewahrt seine überragende Elastizität sogar bei Minustemperaturen.
- Neoprenrezeptur. Schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln.
- Überragende Flexibilität. Enthält Natungummilatex. Lässt Hände wesentlich weniger ermüden als andere Handschuhe für Schwerarbeiten.
- Velourisierung aus reiner Baumwolle. Weich, komfortabel und absorbierend.
- AQL 0,65 (EN374)



CATEGORY III