



# Product data sheet

Art nr.: 5864 Verrijdbare tafel

## Transportmiddelen



Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Werkblad van sandwichplaat 20 mm dik, toplaag in beukendecor. 3 Etages en 1 afsluitbare stalen kast (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm) met vleugel deur, 1 vaste en 2 verstelbare etages. Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. Draagvermogen per legbord in de kast 30 kg.4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen per etages 50 kg.

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	150
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1120
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	650
<b>Etagehoogten (mm)</b>	300, 670, 910
<b>Draagvermogen etage (kg)</b>	50
<b>Totale breedte (mm)</b>	1120
<b>Totale hoogte (mm)</b>	910
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	59
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	94032080
<b>GTIN</b>	4017976058641