

Artikelnummer: 155736

Kurzbeschreibung: Hammertacker Rapid 11,
Gehäuse Stahl, für Heftklammern Typ 140

Langbeschreibung: Hammertacker Rapid 11,
Gehäuse Stahl, für Heftklammern Typ 140: Der leistungsstarke Hammertacker Rapid 11 mit seinem Gehäuse aus Stahl wurde für professionelles Arbeiten erschaffen. Dabei können Heftklammern Typ 140 in den Hammertacker Rapid 11 eingesetzt werden. Die stabile Konstruktion und der ergonomische, rutschfeste Griff des Hammertacker Rapid 11 sorgen für genaues Tackern ohne Ermüdungserscheinung. Eine lange Lebensdauer sowie eine hohe Zuverlässigkeit werden mit 2 Jahren Garantie unterstrichen. Der Hammertacker Rapid 11 eignet sich für die Befestigung von Dach- und Isoliermaterial, für Dampfsperren und Kunststoffolie. Mit nur einer Hand lässt sich dieser Hammertacker einfach bedienen. Das Gerät wurde für Heftklammern Typ 140, 6 a'çâ,-â€œ 10 mm konzipiert, besteht aus Stahl und wiegt 960 g. Weitere Details: Leistungsstarker, präziser Hammertacker Typ Heftklammern: Typ 140 Heftklammernlänge: 6 a'çâ,-â€œ 10 mm Magazin Kapazität: 168 Heftklammern Material Gehäuse: Stahl Ladesystem: Hinterladermagazin Gut ausbalancierter und rutschfester, ergonomischer Griff Robuste Konstruktion komplett aus Stahl 2 Jahre Garantie Farbe: silber Gewicht: 960 g



EAN/GTIN: 7313467259014