

Broszura informacyjna

46 21 A11

Szczypce do pierścieni osadczych sprężających

Do montażu pierścieni zewnętrznych na wałkach

DIN 5254 B

- Mocne, odkuwane
- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyslizgiwaniem się chwytanego przedmiotu
- DIN 5254 B; końcówki zakrzywione pod kątem 90°
- Korpus szczypiec i końcówki: stal szlachetna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



MM $\angle 90^\circ$

Ogólna	
Nr art.	46 21 A11
EAN	4003773023005
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	85 g
Wymiary	125 x 135 x 66 mm
Norma	DIN 5254 B
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Średnica wału	Ø 10 – 25 mm
Końcówki (średnica)	Ø 1,3 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych