

Termékinformációk

49 11 A1

Precíziós Seeger-gyűrű fogó Külső gyűrűkhöz, tengelyeken

DIN 5254 A



- Nagy terhelhetőség tartós használat során: akár 10-szeres élettartam az esztergált csúcsokhoz képest
- Behelyezett csúcsokkal a biztonságos munka érdekében
- Nagy felfekvő felületek a csúcsokon: nem megcsavarodó gyűrűk, könnyű szerelés
- Csavarozott csukló: a fogó igen pontos, hézagmentes járása
- A csuklóban fekvő nyitórugó, védetten és elveszíthetetlenül
- Csúszásgátló műanyag bevonat a markolaton
- Egyenes csúcsok
- Behelyezett csúcsok: rugóacél-huzal, húzott
- Fogóttest: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

MWÖ

Általános

Cikkszám	49 11 A1
EAN	4003773048725
Fogó	szürkére foszfátzott
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	100 g
Méret	140 x 64 x 11 mm
Szabvány	DIN 5254 A

Műszaki jellemzők

Kapacitás tengely-átmérőhöz	Ø 10 – 25 mm
Csúcsok (átmérő)	1,3 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



belső elhelyezésű rugó: védett a csavarozott precíziós csuklóban. a munkánál nincs akadályozás, elmarad a szennyeződés és veszteség