

Informazione prodotto

92 01 05

Pinzetta universale



- Le pinzette universali sono adatte per le applicazioni standard e i lavori di precisione più impegnativi
- Ampia gamma di modelli: superfici di presa e impugnature dritte o angolate, lisce o dentate, con punte affilate, smussate o ad ago, oltre a diverse lunghezze
- Per l'industria dell'elettronica, gli orologiai e i gioiellieri
- Acciaio inossidabile di alta qualità: elevata durezza e ottima resistenza alla corrosione in una vasta gamma di ambienti atmosferici e con diversi materiali corrosivi
- Acciaio inossidabile della migliore qualità



Generico

Art. No.	92 01 05
	34A.SA.1
EAN	4003773086758
Materiale	acciaio inossidabile della migliore qualità
Punte	superfici di contatto piatte
Peso	15 g
Dimensioni	120 x 10 x 12 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Superficie	opacizzate
Esecuzione	dritto
Larghezza punta (A)	0,17 mm
Larghezza punta (B)	6 mm
Versione punta della pinzetta	arrondata
Resistente alla corrosione	sì
collaudato ESD	no
collaudato VDE	no
Settori	Industria elettronica
Magnetiche	non magnetizzabile (80%)

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

