

Productinformatie

98 21 45

Schroevendraaiers voor sleufschroeven

IEC 60900 DIN EN 60900

- Speciaal voor de tellermontage met 180 mm lang kling
- Ergonomisch verbeterde twee-componenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
- Hoekige handgreep, rolt niet weg
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal



⚡ 1000 V ⚡

Algemeen	
Artikel-nr.	98 21 45
EAN	4003773026426
Punt	gebruineerd
Benen	geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest
gewicht	66 g
Afmetingen	287 x 28 x 29 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Kling	180 mm
Lengte van de niet geïsoleerde punt	15 mm
Greep	107 mm
Breedte van de sleuf	4,5 mm
Dikte van de snijkant	0,8 mm
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen